

**Mitutoyo****Mjerni satovi zaštićeni od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 0,5/55mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udara, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. Ø stezne drške 8 mm h6.

## Tehnički opis

Standard	Norma proizvođača
Ø kućišta	55 mm
Kalibriranje	C1
Fini podizaj	3,5 mm
Mjerno područje	0,5 mm
Snaga mjerenja	0,4 - 1,4 N
Vrijednost skale	0,01 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	7 µm

Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 3 mm	023000 3

## Pribor

Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 12	434900 12

Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20

Čelično ticalo tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5