

Mitutoyo**Fini mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 5/58mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Vrlo precizna izvedba.

Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju **ležajeve od dragulja**.

Središnja kazaljka **za očitavanje 1/1000 mm**.

Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.

Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Mjerno područje	5 mm
Ø kućišta	58 mm
Standard	Norma proizvođača

Kalibriranje	C2
Očitavanje po okretu kazaljke	0,2 mm
Snaga mjerenja	0,4 - 1,5 N
Vrijednost skale	0,001 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	10 µm
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 maks. mjerni raspon 5 mm	023020 5
DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434836 58