



CutiX® univerzalni skalpel s drškom od magnezija s 3 sječiva, 18 mm, ukupna duljina: 165mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	845051 165
GTIN	4003773087533
Razred artikla	86E

Opis

Izvedba:

Pouzdan partner s jedinstvenom stabilizacijom noževa. Inovativna i višenamjenska šina za stabilizaciju. Robusno i dugotrajno kućište od magnezija. Lagano poput plastike, čvrsto poput tlačno lijevanog aluminijsa. Ušica za učvršćivanje služi kao osigurač alata. S 3 prijelomna sječiva, 8 odlomaka, širine 18 mm.

Prednost:

- **Ravni i ergonomski klizači, odvojeno za oštricu i šinu za stabilizaciju. Nema opasnosti od slučajnog pomicanja klizača.**
- **Jedinstvena stabilizacija noževa. Pritisak se može primijeniti bez straha od ozljede. Nema slučajne deformacije ili lomljenja noža.**

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

Tehnički opis

Debljina noža	0,5 mm
Broj oštrica	3
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Broj stupnjeva prekida	8
ukupna duljina	165 mm
Širina oštrice	18 mm

Materijal ručice	Magnezij
Vrsta proizvoda	Skalpel

Pribor

10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj 10	845010 10
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” broj 10	845015 10
10-dijelni komplet noževa, 18 mm, bez predodređenih mjesta loma „experience” broj 10	845016 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj 50	845018 50
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” broj 50	845019 50
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj 10	845021 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj 50	845023 50