



## Kutna brusilica Akumulator, tip: M18FSAGV



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorska kutna brusilica 115mm** s motorom POWERSTATE™ (bez četkica) za najteže primjene. Elektronika REDLINK PLUS™ pruža naprednu digitalnu zaštitu od preopterećenja za strojeve i bateriju i održava snagu konstantnom pod opterećenjem. S prekidačem Totmann.

#### Dio isporuke:

**Bez akumulatora, bez punjača.** Uključujući karton.

#### Napomena:

Odgovarajući početni set naći ćete pod br. 073826.

### Tehnički opis

maksimalni Ø diska	115 mm
Blokada pokretanja	da
Opskrba energijom	na bateriju
Sigurnosni sklop	da
Broj sadržanih baterija	0
maksimalne vibracije prema EN	2,1 m/s <sup>2</sup>
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Raspon broja okretaja	8500 min <sup>-1</sup>

Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Zaštita od preopterećenja	da
Oznaka proizvođača	M18 FSAGV115XPDB-0
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalna dubina razdvajanja	28 mm
Težina	2,7 kg
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica