



Kutna brusilica Aku-jedinica, tip: M18FSAGDB



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Baterijska kutna brusilica 18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee:

- s dugovječnim motorom bez četkica, blokadom vretena, brzim podešavanjem zaštitnog poklopca.
- Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.

Dio isporuke:

Uključuje punjač, zaštitni poklopac, 2 rešetke za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Tehnički opis

Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
maksimalne vibracije prema EN	3,4 m/s ²
Kapacitet baterije	5 Ah
Zaštita od preopterećenja	da
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	2

Napon baterije	18 V
Blokada pokretanja	da
Blokada trzaja	ne
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Nježni zalet	da
maksimalni Ø diska	125 mm
Težina	2,7 kg
Oznaka proizvođača	M18FSAGDB
Sigurnosni sklop	da
Serija	FUEL
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica