



Kutna brusilica Aku-jedinica, tip: M18FSAGB



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Baterijska kutna brusilica 18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee:

- s dugovječnim motorom bez četkica, blokadom vretena, brzim podešavanjem zaštitnog poklopca.
- Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.

Dio isporuke:

Uključuje punjač, zaštitni poklopac, 2 rešetke za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalni Ø diska	125 mm
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Sigurnosni sklop	ne

Oznaka proizvođača	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Blokada pokretanja	da
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
maksimalne vibracije prema EN	3,4 m/s ²
Težina	2,5 kg
maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
Napon baterije	18 V
Nježni zalet	da
Zaštita od preopterećenja	da
Kapacitet baterije	5 Ah
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Blokada trzaja	ne
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
Serijski broj	FUEL
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica