



Aku udarna bušilica bez akumulatora, punjača i kofera., tip: M18FHPX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni bušaći čekić s pneumatskim udarnim mehanizmom.
- SDS-Plus prihvat svrdla.
- Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
- Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
- FIXTEC sustav brze zamjene alata za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.
- Blokiranje rotacije za lagan rad dljetom.
- Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj u slučaju blokade svrdla.
- Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System – AVS).

Dio isporuke:

Verzija nula – bez akumulatora, punjača i kovčega.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	30 mm
Oznaka proizvođača	M18ONE FPHX

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Drška	SDS Plus
Udarna energija	4,2 J
maksimalne vibracije prema EN	8,6 m/s ²
Broj sadržanih baterija	0
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
maksimalan broj udaraca	4600 min ⁻¹
Težina	5,2 kg
Raspon broja okretaja	0 - 800 min ⁻¹
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1418C6	073840 M1418C6