



Akumulatorska udarna bušilica, tip: M18FHX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- **Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.**
- **Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.**
- **Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.**

Udarna bušilica Red na litij-ionske akumulator od 18 V / 5,0 Ah, s EC motorom POWERSTATE™ bez četki, optimirana za rupe u betonu i zidovima. Elektronika Redlink-Plus™ – zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja baterije, motora i prijenosa.

- **FIXTEC sustav brze zamjene alata za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.**
- **Blokiranje rotacije za lagan rad dlijetom.**
- **Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj u slučaju blokade svrdla.**
- **Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System – AVS).**

Dio isporuke:

Uključen je FIXTEC SDS-Plus adapter, brzostezna glava za svrdla 1,5 – 13 mm, dodatna ručica s graničnikom dubine, brzi punjač, 2 × 18 V baterije, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalne vibracije prema EN	8,9 m/s ²
Drška	SDS Plus
Raspon broja okretaja	0 - 1330 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	26 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Udarna energija	2,5 J
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	28 mm
Oznaka proizvođača	M18ONEFHX-552X
Napon baterije	18 V
maksimalan broj udaraca	4800 min ⁻¹
Kapacitet baterije	5,5 Ah
Broj sadržanih baterija	2
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Težina	4,5 kg
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta baterije	Litij-ionska
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1418C6	073840 M1418C6