

**Mitutoyo****Pertometar SJ310, tip: SJ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	499207 SJ310
GTIN	4946368848945
Razred artikla	44D

**Opis****Izvedba:**

Prijenosni sustav kliznika neovisan o mreži za određivanje hrapavosti površine. Mjerna sila 0,75 mN prema DIN/ISO. Zasebna jedinica za pomak naprijed za mjerenje na manjim prostorima i za učvršćivanje na stative. Gaussov filter koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (mijenja DIN EN ISO 11562). Automatska zaštita ticala pri transportu. Automatska funkcija kalibriranja i integrirana memorija mjernih uvjeta.

- **Najjednostavnije, intuitivno upravljanje izbornikom i jasan prikaz mjernih rezultata i profila na zaslonu u boji većem od 5,7 cola.**
- **Statistička funkcija i ocjena tolerancije u boji.**
- **Velik broj međunarodno primjenjivih parametara prema DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i MOTIF te 16 integriranih jezika.**
- **Na temelju samo jednog mjerenja mogu se provesti dva različita izračuna.**
- **Mjerenja su moguća i na teško dostupnim mjestima s pomoću odvojenog pomaka kao i mjerenja preko glave.**
- **Automatska funkcija kalibriranja / kalibracija srednje vrijednosti moguća s do 12 višestrukih mjerenja.**
- **Spremanje do 10 mjernih uvjeta.**
- **Brz ispis dokumentacije rezultata mjerenja, dijagrama i mjernih uvjeta preko integriranog pisača.**
- **Individualna zaštita lozinkom.**
- **Jednostavno arhiviranje mjernih podataka na SD-memorijskoj kartici.**

**Dio isporuke:**

Uključivo jedinica za posmak s ticalom, mrežnim adapterom, etalomom i torbom za nošenje.

Uključuje 5 rola termopapira br. 499050, 1 par potpornih elemenata vel. 499220 vel. FUSS, tračnice za plosnate i cilindrične izratke br. 499220 vel. Z-KUFE, mrežni adapter i upute za upotrebu.

#### **Dodatni pribor:**

Odašiljač i ticalo za male provrte (od 2,5 mm) br. 499210, klizač za plosnate i cilindrične izratke br. 499220 vel. Z-KUFE, potporne nožice (2 komada) br. 499220 vel. FUSS, adapter za stezanje u visinomjer br. 499220 vel. H-ADAPT, granitna mjerna konzola br. 499415, podatkovni kabel br. 498430, pisac br. 498701.

#### **Napomena:**

Besplatan analitički softver, kao i dodatni adapteri i ticala dostupni na upit.

## **Tehnički opis**

Standardi hrapavosti	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Brzina detekcije	0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
maksimalno mjerno područje	360 µm
Mjerna staza za mjerenje duljine	16 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Cut-Off (λc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
grafički prikaz	Mjerni profil, BAC krivulja, ADC krivulja
integrirani pisac	da
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Kalibriranje	Q1
Kalibriranje	Q2
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje hrapavosti

## **Usluge**

KalibriranjeUređaj za mjerenje hrapavosti tip R	029200 R
KalibriranjeEtalon za hrapavost tip R	029220 R

## **Pribor**

Set rola termopapira5-dijelni	499050
-------------------------------	--------

Granitno mjerno postolje s T utorom	499415
Priključni kabel tip USB2	498430 USB2
Priključni kabel tip D2	498430 D2
Senzor / glava ticala tip 6/60	499210 6/60
Poseban pribor tip Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Poseban pribor tip FUSS	499220 FUSS
Senzor / glava ticala tip 2,5	499210 2,5
Poseban pribor tip H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Priključni kabel tip D1	498430 D1