



Akumulatorski odvijač s račnom, tip: M12FHIR14



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska kutna bušilica-odvijač i odvijač s račnom

- Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.

Kompaktni brzi akumulatorski odvijač s račnom s osjetljivim kontrolerom brzine.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

Tehnički opis

tipična uporaba	Strong
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Težina	1 kg

Broj sadržanih baterija	0
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Kapacitet baterije	2 Ah
Napon baterije	12 V
Oblik konstrukcije	Odvijač s nastavkom za nasadni ključ
maskimalan okretni moment tvrdo	47 Nm
Oznaka proizvođača	M12FHIR14
Prihvat za alat	Četverokut, 1/4 cola
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
--	-------------