



Akumulatorski odvijač s račnom, tip: M12FHIR38



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska kutna bušilica-odvijač i odvijač s račnom

- Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i 073839.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment tvrdo	47 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Oblik konstrukcije	Odvijač s nastavkom za nasadni ključ
Oznaka proizvođača	M12FHIR38

Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	12 V
Težina	1,4 kg
Prihvat za alat	Četverokut, 3/8 cola
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Kapacitet baterije	2 Ah
tipična uporaba	Strong
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
--	-------------