

# AEG

## Akumulatorski kompaktni udarni odvijač, tip: BSB18C2X24



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070229 BSB18C2X24
GTIN	4058546287528
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.**

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanje steznog momenta i stezna glava koja se može skinuti.**

Kompaktna i snažna akumulatorska udarna bušilica od 18 V za zahtjevnu upotrebu.

#### Dio isporuke:

1 × 18 V/2.0 Ah i 1 × 18 V/ 4.0 Ah PRO litij-ionske baterije, 1 × punjač, transportni kofer.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073820, 073841 i 073842.

Pakiranje: Transportni kovčeg

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip B 18 V

Oznaka proizvođača: BSB 18C2XLI-X02C

Broj sadržanih baterija: 2

Vrsta baterije: Litij-ionska

Kapacitet baterije: 2 Ah

Kapacitet baterije: 4 Ah

Napon baterije: 18 V

**Tehnički opis**

tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	45 mm
maskimalan okretni moment tvrdo	50 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip B 18 V
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan mekani okretni moment	32 Nm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	13 m/s <sup>2</sup>
Kapacitet baterije	2 Ah
Kapacitet baterije	4 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1800 min <sup>-1</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Konstrukcija motora	bez četkica
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Oznaka proizvođača	BSB 18C2XLI-X02C
Težina	1,7 kg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	14 mm
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

