

Garant**Lepezasti brusni disk long life ZA, plosnati, Ø 115 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	565269 40
GTIN	4062406570408
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

- **Vrhunski cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.**
- **Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.**
- **Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.**
- **Univerzalno prikladan za čelik i INOX.**
- **Najbolji rezultati na slabim i snažnim kutnim brusilicama.**

long life – Veoma gust raspored lamela za **maksimalni vijek trajanja.**

Upotreba:

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

Tehnički opis

Granulacija	40
Ø ploče	115 mm
Opis oblika	plosnato
Ø bušenja	22,23 mm

Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		