

**Garnitura dvostrukih nasadnih ključeva, broj dijelova: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	620602 11
GTIN	4062406570200
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Kovan; s čvrstom 6 bridnom drškom za upotrebu s ključem ili polugom. Vrlo čvrst; s dubokim unutarnjim šesterokutima za vijke u upuštenjima.

Standard:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Sadržaj:

Po 1 ključ br. 620502: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Poluga br. 621600: vel. 10×200

Poluga br. 621800: vel. 175

Tehnički opis

Profil progona	Pozidriv
Broj ključeva	9
Postupak izrade	kovani
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Nasadni ključ

Pribor

Dvostruki nasadni ključ širina ključa 14X15 mm	620502 14X15
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 20X22 mm	620502 20X22
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 18X19 mm	620502 18X19
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 10X11 mm	620502 10X11
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 16X17 mm	620502 16X17
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 6X7 mm	620502 6X7
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 21X23 mm	620502 21X23
Poluga, cilindrična Ø×ukupna duljina 10X200 mm	621600 10X200
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 175 mm	621800 175
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 12X13 mm	620502 12X13
Dvostruki nasadni ključ širina ključa 8X9 mm	620502 8X9