



Mini glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø e8 DC: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	191400 10
GTIN	4045197102577
Razred artikla	12W

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje. **Ekscentrično brušene slobodne površine.** Univerzalna geometrija oštrice. Drška slična kao kod DIN 1835 B s tolerancijom drške h6. Primjenjivo u glavama sa steznim čahurama kao **glodalo za utore i vretenasto glodalo s više reznih oštrica. Velik rezni učinak, izuzetno povoljne cijene. Za glodanje utora.**

Napomena:

Smanjite troškove naknadnog brušenja jer je povoljnije koristiti mini-glodalo do krajnje granice upotrebljivosti i onda ga baciti, nego ga naknadno brusiti.

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,024 mm
Broj zubi Z	3
Ø reza D_c	10 mm
Ø drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	59 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		