

Garant GRIDLINE

**Asortiman korita, 36×14G, visina fronte ladica / tip: 50/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×14G.

**Odgovara:**

Ladice 36×14G.

**Sadržaj:**

Korita 1K br. 951415: 6 × vel. 6×8/3 ; 6 × vel. 6×6/3

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 4 × vel. B

**Tehnički opis**

Visina kalupa	25 mm
prikladno za korisna širina ladica	900 mm
Materijal	plastika
prikladno za ladice korisne dubine u G	14
prikladno za ladice korisne širine u G	36
prikladno za korisna dubina ladica	350 mm
Korisna površina ladice u G	36×14
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm

prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
širina	900 mm
Dubina	350 mm
Širina u G	36
Dubina u G	14
Visina	25 mm
Težina	1,31 kg
Atribut imena proizvoda	36×14G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

## Pribor

Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip B	951275 B
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3