

Garant GRIDLINE

**ESD radionički stol Vario s kućištem, visina 850 mm, ESD ploča, 12×20G, duljina ploče: 1500/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Noge široke 50 mm, s poprečnim prečkama i prihvatom za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S jednim parom potpornih limova za učvršćivanje. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Radna ploča izrađena od provodljive 50 mm iverice. Gornja presvlaka od provodljivog HPL materijala EGB 0,8 mm. Donja strana s presvlakom od bijele laminirane plastike. Neprekinuti ABS furnir od 3 mm, antistatički. S ugrađenom čeličnom cijevi kao profilom za ojačanje.

**Plasman:**

Visina fronte ladica mm: 75, 75, 75, 100

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

**Lakiranje:**

Kućište i nogice svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

**Napomena:**

Središnji otvor za element za uzemljenje br. 972827 Vel. INT2W na donjoj strani ESD radne ploče. (Element za uzemljenje mora se naručiti odvojeno).

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Ispоруka bez montaže.

**Tehnički opis**

Korisna površina ladice u G	12×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Kućište ladice, korisna visina	325 mm
Serija	vario
Radna ploča duljina	1500 mm
Broj ladica	4
Kućište ladice, širina	400 mm
Kućište ladice, visina	400 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna širina ladica u G	12
Visina	850 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 400 mm	972030 400
ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm	972035 75
ESD ladica Prednja visina ladice 100 mm	972035 100
ESD radna ploča duljina ploče 1500 mm	972160 1500
ESD podnožje broj izvlačnih dijelova 800 mm	972180 800
Potporni lim tip 1	972195 1