

**Garant****Par rukavica MASTER CUT C, veličina rukavice: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094445 12
GTIN	4062406574093
Razred artikla	01H

**Opis****Izvedba:**

Tijesno prijanjuće i iznimno udobno zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju.

**GARANT MASTER CUT C.** Razina zaštite od posjekotina C, **potpuno bez staklenih i čeličnih vlakana.** S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.

Rukavice se mogu oprati na temperaturi od 40° – 60° C do 4 puta.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Serija	MASTER CUT
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	18G

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4331C
Materijal nosača	Posebna pređa
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / crna
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja