

Garant**Par rukavica MASTER FIT OIL+, veličina rukavice: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094308 12
GTIN	4062406574048
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Višenamjenske rukavice s **tehnologijom pletenja finoće 18** i dvostrukom prevlakom od nitrila i brušenog nitrila. Strukturirana površina na dlanovima i prstima osigurava vrlo dobru protukliznu zaštitu. Bez DMF-a.

MASTER FIT OIL+. Potpuna nitrilna prevlaka seže do ručnog zgloba. Rukavici daje posebno dobru prilagođenost radu u prostorima u kojima ima vlage i ulja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Veličina rukavice	12
Kategorija zaštite	Kategorija II

Seriya	MASTER FIT
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Preciznost
Boja	plava / crna
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice