

## ejendals

Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 7798, veličina rukavice: 10



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 094826 10     |
| GTIN           | 7340118347271 |
| Razred artikla | 04R           |

### Opis

**Izvedba:**

Tegera® 7798. **Podstavljene** rukavice za zaštitu od hladnoće izrađene od jareće kože punog zrna. **Signalna boja** osigurava bolju vidljivost. Pogodno za rad na **zaslonu osjetljivom na dodir**.

**Upotreba:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Standard:**

EN 388; EN 511

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

|                   |  |
|-------------------|--|
| Veličina rukavice | 10                                     |
| Vrsta rukavica    | Rukavice za zaštitu od hladnoće        |
| Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir |
| Sadržaj           | 6                                      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Primjena            | višekratno                                |
| Područje primjene   | Svestranost                               |
| Standard            | Vodootporno prema<br>EN ISO 15383 (EN511) |
| Standard            | EN 511                                    |
| EN 388              | 2111X                                     |
| EN 511              | 111                                       |
| Materijal nosača    | Puna kozja koža                           |
| Varijanta presvlake | bez presvlake                             |
| Boja                | crna / žuta                               |
| Vrsta proizvoda     | Rukavice za zaštitu od hladnoće           |