

## Mitutoyo

### Mjerni projektor sa zaslonom i objektivom PJ-PLUS, tip: P1010A



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Razred artikla	44C

#### Opis

##### Izvedba:

**Profilni projektor za točnu kontrolu prolazne svjetlosti i upadne svjetlosti** od malih do srednje velikih izradaka. **Univerzalni uređaj** za primjenu u proizvodnji, u laboratoriju, odjelu kontrole i brusioni.

- **Standardni objektiv, uvećanje 10 puta. objektiv s povećanjem 20, 50 i 100 na zahtjev.**
- **Okomiti okretni zaslon s mrežom od 315 mm s ugrađenim digitalnim indikatorom kuta, preklopivim za očitavanje u stupnjevima ili decimalama.**
- **Telecentrični sustav osvjetljenja jamči okomito i ravnomjerno osvjetljenje polja slike.**
- **LED prolazno svjetlo i upadna svjetlost sa stupnjevitom regulacijom osvjetljenja osigurava dug vijek trajanja uz malu potrošnju struje.**
- **Dizajn bez ventilatora sprečava ulazak prljavštine u uređaj.**
- **Čvrsti stol za mjerenje koordinata, s brzim premještajem po obje osi.**
- **Ugrađeni digitalni zaslon (s izlazom podataka) osigurava točno mjerenje bez pogrešaka.**
- **Za mjerenje duljina, kutova, krivulja i polumjera.**

##### Dio isporuke:

Uključuje objektiv s povećanjem 10 puta, zaštitom zaslona, pokrivalom i mrežnim kabelom.

##### Dodatni pribor:

Skidač srha za bridove br. 354788.

##### Napomena:

Ostali poseban pribor poput objektiva, preklopnog držača za centriranje, horizontalne prizme, držača za tokarenje, odgovarajuće mjerne ploče prema normi, senzora za bridove s jedinicom za obradu QM-Data 200, dostupan na upit.

## Tehnički opis

maksimalna težina obratka	10 kg
Težina	114 kg
Mjerno područje x - osovine	100 mm
Serijski broj	PJ-PLUS
Duljina	742 mm
Ø zaslona	315 mm
Visina	1093 mm
širina	575 mm
Očitavanje	0,001 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Mjerno područje y - osovine	100 mm
digitalni zaslon	da
Rasvjeta	LED
Vrsta proizvoda	Profilni projektor