

Mitutoyo

Mjerni projektor sa zaslonom i objektivom PJ-PLUS, tip: P2010A



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Razred artikla	44C

Opis

Izvedba:

Profilni projektor za točnu kontrolu prolazne svjetlosti i upadne svjetlosti od malih do srednje velikih izradaka. **Univerzalni uređaj** za primjenu u proizvodnji, u laboratoriju, odjelu kontrole i brusioni.

- **Standardni objektiv, uvećanje 10 puta. objektiv s povećanjem 20, 50 i 100 na zahtjev.**
- **Okomiti okretni zaslon s mrežom od 315 mm s ugrađenim digitalnim indikatorom kuta, preklopivim za očitavanje u stupnjevima ili decimalama.**
- **Telecentrični sustav osvjetljenja jamči okomito i ravnomjerno osvjetljenje polja slike.**
- **LED prolazno svjetlo i upadna svjetlost sa stupnjevitom regulacijom osvjetljenja osigurava dug vijek trajanja uz malu potrošnju struje.**
- **Dizajn bez ventilatora sprečava ulazak prljavštine u uređaj.**
- **Čvrsti stol za mjerenje koordinata, s brzim premještajem po obje osi.**
- **Ugrađeni digitalni zaslon (s izlazom podataka) osigurava točno mjerenje bez pogrešaka.**
- **Za mjerenje duljina, kutova, krivulja i polumjera.**

Dio isporuke:

Uključuje objektiv s povećanjem 10 puta, zaštitom zaslona, pokrivalom i mrežnim kabelom.

Dodatni pribor:

Skidač srha za bridove br. 354788.

Napomena:

Ostali poseban pribor poput objektiva, preklopnog držača za centriranje, horizontalne prizme, držača za tokarenje, odgovarajuće mjerne ploče prema normi, senzora za bridove s jedinicom za obradu QM-Data 200, dostupan na upit.

Tehnički opis

Visina	1093 mm
Težina	118 kg
širina	633 mm
Očitavanje	0,001 mm
Serija	PJ-PLUS
Ø zaslona	315 mm
maksimalna težina obratka	8 kg
Mjerno područje y - osovine	100 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina	742 mm
Mjerno područje x - osovine	200 mm
digitalni zaslon	da
Rasvjeta	LED
Vrsta proizvoda	Profilni projektor