

**Akumulatorska klamera / taker, oznaka proizvođača: M12BST****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Kompaktna i snažna M12™ **akumulatorska klamera** s integriranim klizačem za umetanje spjalica i protukliznom drškom. Do 2000 spjalica po punjenju baterije od 2,0 Ah. Funkcija za sprečavanje slučajnog rada.

Odgovara:

Spjalice tip G s maksimalnom dubinom spjanja od 6-14 mm.

Dio isporuke:

Uključuje 2x baterije od 12 V / 2,0 Ah, C12 C punjač, HD boks.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M12BST
maksimalna dubina zabijanja hvataljki	14 mm
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajući tip hvataljki	G

Kapacitet baterije	2 Ah
Napon baterije	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Klamerica

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12