

Radna prostirka Top, otporna na ulje Širina 91 cm, crne / narančaste, širina × duljina: 91X210cm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964605 91X210
GTIN	662641925632
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Ove prostirke za industrijska radna mjesta od kvalitetne mješavine nitrilne gume proizvedene su za teške terete:

- Čvrsta površina od nitrilne gume, otporna na trošenje za optimalno sprječavanje klizanja i bolju trajnost.
- Dugotrajna, robusna nitrilna guma s visokom otpornosti na trošenje, nudi maksimalnu udobnost i izolaciju, neutralizira tvrde podove i vibracije.
- Sa svih strana kosi rubovi narančaste boje za pristup bez zapinjanja.
- Otporna na većinu industrijskih masti, radnih materijala i kemikalija.
- Po cijeloj površini zabrtvljena protiv prodiranja vlage.
- Teško zapaljivo prema DIN 4102 B1.
- Debljina poda: 14,3 mm
- Otpornost na klizanje R10 prema DIN 51130 i BGR 181.

Tehnički opis

mogućnost priključivanja	ne
Boja	crna / narančasta
sa sigurnosnim rubovima	četerostrano
Duljina	210 cm
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181	R10
Debljina	14,3 mm

Težina	23 kg
širina	91 cm
Skošenje	četverostrano
Materijal	Nitrilna guma
Oznaka proizvođača	Cushion Flex™
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	otporno na ulje
Boja	crne / narančaste
Vrsta proizvoda	Prostirka za radno mjesto