

**Akumulatorska klamera / taker, oznaka proizvođača: M12BST****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Kompaktna i snažna M12™ **akumulatorska klamera** s integriranim klizačem za umetanje spajalica i protukliznom drškom. Do 2000 spajalica po punjenju baterije od 2,0 Ah. Funkcija za sprečavanje slučajnog rada.

Odgovara:

Spajalice tip G s maksimalnom dubinom spajanja od 6-14 mm.

Dio isporuke:

Verzija **bez baterije, bez punjača, bez HD kutije.**

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajući tip hvataljki	G
Oznaka proizvođača	M12BST
Napon baterije	12 V

maksimalna dubina zabijanja hvataljki	14 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta proizvoda	Klamerica

Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C