

Garant**CCGT 030101, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Razred artikla	211

Opis

CCGT 030101 HB7025-1 Vrsta: HB7025-1
Lomač odvojenih čestica: SF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 180 m/min
Kutni radijus	0,1 mm
Vrsta	HB7025-1
Posmak f	0,03 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SF
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P

Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje