

Garant**CCGT 030101, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 268090 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406575465 |
| Razred artikla | 211 |

Opis

CCGT 030101 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 150 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Dubina reza a_p | 0,05 - 0,4 mm |
| Vrsta | HB7125-1 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Kutni radijus | 0,1 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 150 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | VF |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 030101 |
| Glavna primjena | M |
| Posmak f | 0,03 - 0,2 mm/okr |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |