

**Garant****CCGT 030101, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Razred artikla	211

**Opis**

CCGT 030101 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AF
Kutni radijus	0,1 mm
Prevlaka	Dijamant
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 300 m/min
Glavna primjena	N
Vrsta	HU7315-1

Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje