

Garant**CCGT 030102, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Razred artikla	211

Opis

CCGT 030102 HB7025-1 Vrsta: HB7025-1
Lomač odvojenih čestica: SF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 180 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,03 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 180 m/min

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Lomač odvojenih čestica	SF
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Vrsta	HB7025-1
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje