

**Garant****CCGT 030102, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 268091 HU7315-1 |
| GTIN           | 4062406575502   |
| Razred artikla | 211             |

**Opis**

CCGT 030102 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 300 m/min

**Tehnički opis**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Lomač odvojenih čestica          | AF                 |
| Dubina reza $a_p$                | 0,05 - 1,5 mm      |
| Vrsta                            | HU7315-1           |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 030102        |
| Posmak $f$                       | 0,03 - 0,25 mm/okr |
| Kutni radijus                    | 0,2 mm             |
| Glavna primjena                  | N                  |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Prevlaka                          | Dijamant                           |
| Fina/gruba obrada                 | fina obrada                        |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano                       |
| Rezni materijal                   | HM                                 |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 300 m/min                     |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                                  |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |