

**Garant****DCGT 04T002, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Razred artikla	21G

**Opis**

DCGT 04T002 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1  
Lomač odvojenih čestica: VF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 150 m/min

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7125-1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VF
Kutni radijus	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Posmak $f$	0,03 - 0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 04T002
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 150 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje