

**Garant****CCGT 030102, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Razred artikla	211

**Opis**

CCGT 030102 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1  
Lomač odvojenih čestica: VF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 150 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 150 m/min

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7125-1
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje