

Garant**VCGT 050102, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Razred artikla	211

Opis

VCGT 050102 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 150 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 050102
Vrsta	HB7125-1
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm

Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 150 m/min
Lomač odvojenih čestica	VF
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje