

Garant**VCGT 050102, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Razred artikla	211

Opis

VCGT 050102 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 300 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Vrsta	HU7315-1
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	AF

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 300 m/min
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	Dijamant
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 050102
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje