

**Garant****VCGW 050101, izvedba rezne oštice: N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268099 N
GTIN	4062406576004
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

Izvedba PKD.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	PKD
Posmak f	0,03 - 0,035 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 050101
Kutni radijus	0,1 mm
Glavna primjena	N
Vrsta	PKD
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	120 - 800 m/min
Izvedba rezne oštice	N

Broj zamjena/oštrica	1
Dubina reza $a_p$	0,05 - 1 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje