



Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 420NNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657320 420N
GTIN	4580135820620
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S obrubljenom metalnom ručkom.

Fiksno ugrađena preklopna račna.

Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	970 mm
------------------	--------

Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	60 - 420 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Težina	3100 g
maskimalan okretni moment	420 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Serija	QSP
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Očitavanje	Nm
Protokoliranje podataka	ne
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	900 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Odziv	aktivirajući
Izlazni četverokut	3/4 col
Mjerna tehnika	mehaničko
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Kalibriranje	O7
Kalibriranje	O7
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

020020 1000

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020090 1000
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Ključ za namještanje tip 3	657325 3
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400