

**Protuklizna traka za označavanje podova Debljina 0,72 mm, tip: B/Y****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	964970 B/Y
GTIN	4042448841957
Razred artikla	97M

Opis**Izvedba:**

Samoljepljiva traka za označavanje poda tesa® **protuklizna traka 60950-60953** za unutarnju i vanjsku upotrebu. Vrlo jaka snaga lijepljenja na brojnim podlogama, otporna na slanu vodu i kemikalije. Ljepljiva traka sastoji se od PVC podloge prevučene mineralnim česticama (aluminijev oksid). Trajni protuklizni učinak do 2 godine pri uobičajenim zahtjevima.

Standard:

DIN 51130, DIN 67510.

ljepilo: Akrilat

Boja: crno / žuto

Duljina: 15 m

širina: 50 mm

Debljina: 0,81 mm

Tehnički opis

Posebnost	mogućnost kidanja rukom
Posebnost	otporan na vlagu
Duljina	15 m

Primjena	Označavanje
Snaga lijepljenja na čeliku	100 N/mm
širina	50 mm
Boja	crno / žuto
Sposobnost širenja	25 %
Debljina	0,81 mm
vrsta lijepljive trake	jednostrano
Materijal nosača	PVC folija
ljepilo	Akriat
postojanost na temperaturi do	-5 - 50 °C
Vrsta proizvoda	Traka za podne oznake