

**Heavy Duty ljepljiva traka Duljina 18 m, tip: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	964980 BLACK
GTIN	4042448572721
Razred artikla	97M

**Opis****Izvedba:**

Samoljepljiva traka za označavanje poda **tesa® protuklizna traka Heavy Duty 60954** za unutarnju i vanjsku upotrebu. Razvijeno za trajne primjene u teškim uvjetima i ekstremne uvjete, npr. građevinska vozila ili platforme i rampe. Sigurno lijepljenje na većini površina, otporno na slanu vodu i kemikalije, dobra izdržljivost na nepovoljne vremenske uvjete. Ljepljiva traka sastoji se od PVC podloge prevučene jako velikim česticama. **Otpornost na klizanje R13 (R12 za veličinu B/Y). Debljina 1,36 mm.**

**Standard:**

DIN 51130.

Ljepilo: Akrilat

Boja: crno

Duljina: 18 m

širina: 50 mm

Debljina: 1,36 mm

**Tehnički opis**

Vlačna čvrstoća	400 N/mm
-----------------	----------

Primjena	Označavanje
Materijal nosača	PVC folija
širina	50 mm
Duljina	18 m
Boja	crno
Sposobnost širenja	35 %
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Snaga lijepljenja na čeliku	70 N/mm
postojanost na temperaturi do	80 °C
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
ljepilo	Akrilat
Debljina	1,36 mm
Vrsta proizvoda	Traka za podne oznake