

**Heavy Duty ljepljiva traka Duljina 18 m, tip: B/Y****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Razred artikla	97M

Opis**Izvedba:**

Samoljepljiva traka za označavanje poda **tesa® protuklizna traka Heavy Duty 60954** za unutarnju i vanjsku upotrebu. Razvijeno za trajne primjene u teškim uvjetima i ekstremne uvjete, npr. građevinska vozila ili platforme i rampe. Sigurno lijepljenje na većini površina, otporno na slanu vodu i kemikalije, dobra izdržljivost na nepovoljne vremenske uvjete. Ljepljiva traka sastoji se od PVC podloge prevučene jako velikim česticama. **Otpornost na klizanje R13 (R12 za veličinu B/Y). Debljina 1,36 mm.**

Standard:

DIN 51130.

Ljepilo: Akrilat

Boja: crno / žuto

Duljina: 18 m

širina: 50 mm

Debljina: 1,36 mm

Tehnički opis

Debljina	1,36 mm
----------	---------

postojanost na temperaturi do	80 °C
Sposobnost širenja	35 %
Vlačna čvrstoća	400 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	70 N/mm
vrsta lijepljive trake	jednostrano
Primjena	Označavanje
širina	50 mm
Boja	crno / žuto
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
Materijal nosača	PVC folija
Duljina	18 m
ljepilo	Akriat
Vrsta proizvoda	Traka za podne oznake