

**Heavy Duty ljepljiva traka Duljina 50 m, tip: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	964981 BLACK
GTIN	4042448572097
Razred artikla	97M

Opis**Izvedba:**

Samoljepljiva traka za označavanje poda **tesa® protuklizna traka Heavy Duty 60954** za unutarnju i vanjsku upotrebu. Razvijeno za trajne primjene u teškim uvjetima i ekstremne uvjete, npr. građevinska vozila ili platforme i rampe. Sigurno lijepljenje na većini površina, otporno na slanu vodu i kemikalije, dobra izdržljivost na nepovoljne vremenske uvjete. Ljepljiva traka sastoji se od PVC podloge prevučene jako velikim česticama. **Otpornost na klizanje R13 (R12 za veličinu B/Y). Debljina 1,36 mm.**

Standard:

DIN 51130.

Ljepilo: Akrilat

Boja: crno

Duljina: 50 m

širina: 50 mm

Debljina: 1,36 mm

Tehnički opis

vrsta ljepljive trake	jednostrano
-----------------------	-------------

Sposobnost širenja	35 %
Materijal nosača	PVC folija
Vlačna čvrstoća	400 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	70 N/mm
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
Duljina	50 m
Debljina	1,36 mm
Primjena	Označavanje
širina	50 mm
Boja	crno
postojanost na temperaturi do	80 °C
ljepilo	Akrilat
Vrsta proizvoda	Traka za podne oznake