

Pneumatsko-hidraulički pištolj za slijepe zakovice, tip: RAC182



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Razred artikla	72E

Opis

Izvedba:

Radni tlak 6 – 7 bara. Odvojnivi spremnik za prihvat trnova. Učinkoviti i pouzdani pištolj za slijepe zakovice. Brza i sigurna obrada slijepih zakovica zahvaljujući snažnim sustavom steznih čeljusti (nema klizanja trna zakovice). Varijabilno podesivo usisavanje radi uklanjanja otrgnutog trna zakovica u prihvatnom spremniku.

Dio isporuke:

Uključujući glave (prikladno za čelik, VA čelik, aluminij, bakar): 2,4; 2,4-3,4 i 4,8 mm. Nastavak (prikladno za aluminij): 6 mm. 1 boca hidrauličkog ulja 50 ml.

Tehnički opis

Težina	1,7 kg
za slijepe zakovice od aluminija do	6 mm
Priključak za crijevo	8 mm
Hod uređaja	20,5 mm
Sila zakivanja kod 6 bara	10500 N
maksimalni Ø trna	3,5 mm

Potrošnja zraka po zakovici	5,1 l
za slijepe zakovice svih materijala do	4,8 mm
Radni tlak	6 - 7 bar
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice