



## Kompresor na bateriju, tip: M18FAC



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

M18 FUEL™ akumulatorski kompresor. Komprimiranim zrakom od 2,8 bara i učinkovitom količinom protoka od 48 l/m mogu se pogoniti uobičajeni pištolji za čavle i klamerice. Razina zvučnog tlaka od samo 68 db(A) za ugodan rad.

#### Dio isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača.

#### Napomena:

Ostali kompresori isporučivi na upit.

Odgovarajući komplet starter baterija možete pronaći pod br. 073833 vel. M18HNRG12.

### Tehnički opis

Težina	14,4 kg
Prihvat snaga	0,4 kW
maksimalni tlak (zraka)	9,31 bar
maksimalna usisna snaga	126 l/min
Oznaka proizvođača	M18FAC

Radna buka	68 dB(A)
širina	500 mm
maksimalna snaga punjenja	74 l/min
Duljina	500 mm
Visina	500 mm
Volumen spremnik pod tlakom	7,6 l
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Kompresor

---

## Pribor

Garnitura akumulatora High Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB12	073811 MHB12