

## Pumpa za provjeru tlaka zraka 1450, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	814891 1
GTIN	095691500724
Razred artikla	86A

### Opis

#### Izvedba:

Pumpa za ispitivanje tlaka model 1450 omogućuje sukladno tome ispitivanje instalacija koje ne smiju propuštati. Pumpa omogućuje ispitivanje sustava s tlakom do 50 bara (725 PSI).

- **Dvostupanjski rad poluge za brzo punjenje sustava i povećanje pritiska.**
- **Tlak se održava automatski. Nijedan ventil ne treba zatvoriti ručno.**
- **Filtar na ulazu i na izlazu za bolju pouzdanost rada.**
- **Klipna pumpa ojačana aluminijem i ugljikom PTFE za duži radni vijek.**
- **Dimenzije D×Š×V (720×220×240 mm); zapremina / hod: 37,7 cm<sup>3</sup>.**

#### Upotreba:

Naročito pogodan za upotrebu u instalacijama grijanja, sustavima komprimiranog zraka, rashladnim sustavima, uljnim instalacijama, prskalicama i ostalim hidrauličnim cjevovodima malog promjera.

#### Pažnja:

Ispitivanja nepropusnosti mogu se provoditi samo uporabom vode, ulja ili smjese vode i etilen glikola.

### Tehnički opis

Duljina crijeva	1,83 m
širina	220 mm
Priključni navoj crijeva	1/2 cola BSPP

maksimalni tlak	50 bar
maksimalna temperatura	50 °C
Učinak transportiranja po zamahu	37,7 cm <sup>3</sup>
Visina	240 mm
Duljina	710 mm
Težina	6,4 kg
Obujam spremnika	13,6 l
Vrsta proizvoda	Ispitna crpka