

**Garant**
**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

**Napomena:**

**$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$**

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm

Broj oštrica Z	3
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	3,22 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolacija $a_p$	1,6 mm
Prihvatni navoj M	M12
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	12,45 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------