

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Duljina izboja L_1	100 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Kut uranjanja α_{maks}	5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	7,45 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	30 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
\varnothing reza D_c	20 mm

Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolacija a_p	0,7 mm
Ø drške D_s , h_6	20 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------