

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	25 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	115 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Duljina izboja L_1	59 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,22 stupanj
Ø D_3	15 mm
Ø drške D_5 h6	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T

Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	12,45 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a_p	1,6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------