

Garant
Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,79 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	28,7 mm
\varnothing reza D_c	35 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,45 mm
Interpolacija a_p	2,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Broj oštrica Z	3
Prihvatni navoj M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 2	219878 2
--	----------