

## Garant

### Kopirna i planska glodača glava indeksirana, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

##### Napomena:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

#### Tehnički opis

Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Duljina izboja $L_1$	55 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	30 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	105 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	5,37 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	7,45 mm

Ø reza $D_c$	20 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Interpolacija $a_p$	0,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Ø $D_3$	10 mm
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------