

Garant
**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
20/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolacija a_p	0,7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
Ø D_3	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Ø D_2	17,7 mm
Ø reza D_c	20 mm

Kut uranjanja α_{maks}	5,37 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	30 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Prihvatni navoj M	M10
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	7,45 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------