

**Garant**
**VHM gruborezno glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208034 28X12
GTIN	4045197269096
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

**S novim premazom visokih performansi** za maksimalni vijek trajanja. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku.

**Napomena:**

Za glodanje T-utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka  $f_z$  održavajte na 50 %.

Tip: NF

Broj zubi Z: 6

Broj zubi Z: 6

za T-utore DIN 650: 16 mm

Oslobađanje Ø D<sub>1</sub>: 13 mm

Ukupna duljina L: 85 mm

Ø drške D<sub>5</sub>: 16 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
za T-utore DIN 650	16 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	28 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Broj zubi Z	6
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	13 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Ukupna duljina L	85 mm
Tip	NF
Duljina rezne oštrice l <sub>1</sub>	12 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Kut spirale	12 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala